



PROF-ILI W AN

ПЛОСКИЙ И УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ


W 50 AN
масштаб 1:2




W 70 AN
масштаб 1:2




EW 50 AN
масштаб 1:2



EW 70 AN
масштаб 1:2



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



prof ili **WV** серия покрывающих профилей для покрытия структурных перемещений и растяжения (усадка изгиб – усадка сжатие) двух различных несущих структур.

prof ili **WV** из анодированного алюминия/серебро рекомендуется для мест с интенсивным пешим и транспортным движением. Предлагаются в комплекте с фиксаторами из нержавеющей стали (5шт. для вертикального/фасадного использования, 10 шт. для горизонтального/напольного использования); также имеются угловые профили.



ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ - АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРОМ
длина бруска 3 Лин.М - упаковка 20шт. - 60 Лин.М

Артикул	L mm		
W 50 AN	50		
W 60 AN	60		
W 70 AN	70		
W 90 AN	90		
W 120 AN	120		
W 140 AN	140		
W 180 AN	180		
W 210 AN	210		



УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ - АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРОМ
длина бруска 3 Лин.М - упаковка 20шт. - 60 Лин.М

Артикул	H x L mm		
EW 50 AN	22 x 50		
EW 60 AN	24 x 50		
EW 70 AN	26 x 50		
EW 90 AN	28 x 50		
EW 120 AN	30 x 50		

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ от 20 до 45 мм - НЕРЖ. СТАЛЬ - упак 10 шт

Артикул	H mm		
W 40 AN FIX	40		


ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: ВЫБЕРИТЕ ПРОФИЛЬ С ТРЕБУЕМОЙ ШИРИНОЙ И МАТЕРИАЛОМ. 2: ВВЕДИТЕ КРЕПИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ В ПОДХОДЯЩУЮ ВЫЕМКУ, КАЖДАЯ РАЗМЕРОМ 50/75 см (5шт. для применения на стенах - 10 шт. для применения на полу). 3: ВВЕДИТЕ/ПОЛОЖИТЕ ПРОФИЛЬ В ИМЕЮЩИЙСЯ ПУСТОЙ ПРОЕМ, ПРИМЕНЯЯ ВСЕСТОРОННЕЕ ДАВЛЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРАВИЛЬНЫЙ КАПРОНОВЫЙ МОЛОТОК, ТАКИМ ОБРАЗОМ СОЗДАВАЯ ИДЕАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ШВА. ТАКОЙ ЖЕ МЕТОД ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УКЛАДКИ УГЛОВОГО ПРОФИЛЯ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




(для более точного изучения цветов и отделок см. прилож)




CLIP S



CLIP L



CLIP XL



CLIP XXL

